

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 32
GTIN	4045197286093
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 425 mm

Lățime falcă l: 65 mm

Înălțime falcă h_1 : 13,8 mm

Înălțime inel h_2 : 17 mm

Ø inelului D: 60 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 900 Nm

Descriere tehnică

Efort ridicat torsiune clichet	900 Nm
Înălțime inel h_2	17 mm
Înălțime falcă h_1	13,8 mm
Lungime cheie L	425 mm
Deschiderea cheii	32 mm
Ø inelului D	60 mm
Lățime falcă l	65 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă