

**Aspirator pentru aşchii / lichide, Denumirea producătorului: ECO-OIL13****Date comandă**

Numărul de comandă	078559 ECO-OIL13
GTIN	5711141019312
Clasa articolului	07D

Descriere**Execuție:**

Aspiratoare industriale de înaltă calitate, foarte durabile Nilfisk CFM „Grey Line”. **Aspirator pentru aşchii și lichide.** Cu turbină silențioasă și puternică de 1,3 kW. Ø intrare 50 mm. Roți rezistente la ulei cu frâne și garnituri rezistente la ulei. Așchiile de metal sunt **separate de lichide** cu ajutorul coșului pentru aşchii din setul de livrare. Astfel se pot reutiliza lichidele de răcire și se pot recicla mai eficient aşchiile de metal.

Livrare:

Cu coș pentru aşchii (30L), șasiu, furtun de evacuare. **Fără accesorii.**

Notă:

Pentru accesorii consultați Cod 078551-078552.

Descriere tehnică

Lungime	1050 mm
Înălțime	1500 mm
Număr de turbine	1
Denumirea producătorului	ECO-OIL13

Vacuum	320 mbar
Greutate	120 kg
Debit volumetric aer	46 l/s
Volum recipient	180 l
Lățime	670 mm
Zgomot de lucru	76 dB(A)
Putere absorbită	1300 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Set industrial Ø furtun 50 mm	078552 50
Set industrial Rezistent la ulei Ø furtun 50 mm	078551 50