



Aspirator pentru curățare uscată, Denumirea producătorului: 118HCSBS



Date comandă

Numărul de comandă	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Clasa articolului	07D

Descriere

Execuție:

Aspirator industrial de calitate, foarte durabil Nilfisk CFM „Grey Line”. **Aspirator pentru suprafețe uscate** cu turbină puternică, durabilă cu curent alternativ bypass de 1 kW. Ø intrare 50 mm. Recipient pentru murdărie cu roți, sistem Easylift pentru descărcarea ușoară a recipientului. **Aspirator de siguranță certificat pentru clasa de aspirare H.**

Livrare:

Cu filtru de siguranță „Safe Bag System”, filtru tip stea. **Fără accesorii.**

Notă:

Pentru accesorii consultați Cod 078551-078552.

Putere absorbită: 1000 W

Volum recipient: 25 l

Lungime: 510 mm

Lățime: 500 mm

Înălțime: 950 mm

Număr de turbine: 1

Descriere tehnică

Zgomot de lucru	75 dB(A)
-----------------	----------

Fișă de date

Greutate	26 kg
Volum recipient	25 l
Număr de turbine	1
Lățime	500 mm
Putere absorbită	1000 W
Debit volumetric aer	45 l/s
Lungime	510 mm
Înălțime	950 mm
Vacuum	215 mbar
Denumirea producătorului	118HCSBS
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Accesorii

Set industrial Ø furtun 50 mm	078552 50
Set industrial Rezistent la ulei Ø furtun 50 mm	078551 50