

**Pereche de mănuși KX-10 OBSIDIAN, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094319 9
GTIN	6942542968650
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

Cu prindere cu scai pentru fixare perfectă și sigură.

Mănuși ușoare și strâmte de protecție împotriva tăieturilor din clasa 5 cu un strat de acoperire din poliuretan și nitril pentru o aderență ridicată.

- **Material suport fără cusături din HPPE cu tehnologia de tricatat cu mărimea 18.**
- **Articulație întărită a degetului mare pentru o mărime a durabilității.**
- **Manșetă tricată elastică.**

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	9
Serie	KX
Categorie de protecție	Categoria a II-a

Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Conținut	1
Spălare	40 °C rufe colorate
Uscare	Uscare la aer
Proprietate a mănușilor	prindere cu scai
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	întăritură la articulația degetului mare
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Material de suport	HPPE
Strat de acoperire	PU pe bază de apă/Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	255 mm
Culoarea	negru / gri
Tehnologie de tricatat	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănuși universale