

**Pereche de mănuși KX-05 KARBON, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094315 7 |
| GTIN | 6942542968582 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere**Execuție:**

Mănuși de protecție cu echilibru la impact cu o rezistență foarte mare pentru un confort de durată. Diferite protecții pe degete și dosul palmei oferă protecție suplimentară împotriva loviturilor sau a strivirii.

- **Palmele căptușite protejează împotriva loviturilor și șocurilor sculelor.**
- **Material suport din spandex și piele artificială pentru o mai bună mobilitate și permeabilitate la aer.**
- **Cu prindere cu scai pentru o fixare sigură.**

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Proprietate a mănușilor: Fără silicon

Culoarea: negru / gri

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|----|
| Mărimea mănușilor | 7 |
| Serie | KX |

| | |
|-------------------------|--|
| Tip de mănuși | Mănuși universale |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Conținut | 1 |
| Spălare | 40 °C rufe colorate |
| Uscare | Uscare la aer |
| Proprietate a mănușilor | prindere cu scai |
| Proprietate a mănușilor | Protecție antișoc |
| Proprietate a mănușilor | Fără DMF |
| Proprietate a mănușilor | întăritură la articulația degetului mare |
| Proprietate a mănușilor | Fără silicon |
| EN 388:2016 | 4111XP |
| Material de suport | Piele artificială/Spandex/TPR |
| Domeniu de utilizare | Heavy Duty |
| Lungime | 240 mm |
| Culoarea | negru / gri |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Tip produs | Mănuși universale |