

**Pereche de mănuși KX-02B TWYLITE, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094314 10
GTIN	6942542968414
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

Mănuși de protecție subțiri și ușoare cu protuberanțe din silicon pe palmă și vârful degetelor pentru o aderență ridicată în mediul uscat.

- **Arătătorul și degetul mare sunt întărite.**
- **Cu lavete practice de ștergere din Frottee la degetul mare.**
- **Dosul palmei din spandex pentru o mobilitate și o permeabilitate mai mare.**
- **Cu prindere cu scai pentru o fixare sigură.**

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Proprietate a mănușilor: Fără latex

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	10
Serie	KX
Tip de mănuși	Mănuși universale

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	1
Spălare	40 °C rufe colorate
Uscare	Uscare la aer
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	întăritură la articulația degetului mare
Proprietate a mănușilor	prindere cu scai
Proprietate a mănușilor	Fără latex
EN 388:2016	3121X
Material de suport	Piele artificială/Spandex
Strat de acoperire	Silicon
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	225 mm
Culoarea	negru / gri
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale