



Pereche de mănuși KX-02B TWYLITE, Mărimea mănușilor: 7



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094314 7 |
| GTIN | 6942542968384 |
| Clasa articolului | 02H |

Descriere

Execuție:

Mănuși de protecție subțiri și ușoare cu protuberanțe din silicon pe palmă și vârful degetelor pentru o aderență ridicată în mediul uscat.

- **Arătătorul și degetul mare sunt întărite.**
- **Cu lavete practice de ștergere din Frottee la degetul mare.**
- **Dosul palmei din spandex pentru o mobilitate și o permeabilitate mai mare.**
- **Cu prindere cu scai pentru o fixare sigură.**

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Proprietate a mănușilor: Fără latex

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|------------------|
| Mărimea mănușilor | 7 |
| Serie | KX |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |

| | |
|--------------------------------|--|
| Tip de mănuși | Mănuși universale |
| Conținut | 1 |
| Spălare | 40 °C rufe colorate |
| Uscare | Uscare la aer |
| Proprietate a mănușilor | Fără DMF |
| Proprietate a mănușilor | întăritură la articulația degetului mare |
| Proprietate a mănușilor | prindere cu scai |
| Proprietate a mănușilor | Fără latex |
| EN 388:2016 | 3121X |
| Material de suport | Piele artificială/Spandex |
| Strat de acoperire | Silicon |
| VARIANTĂ cu strat de acoperire | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Lungime | 225 mm |
| Culoarea | negru / gri |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Tip produs | Mănuși universale |