

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 17
GTIN	4045197160270
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.  
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 233 mm

Lățime falcă l: 36,6 mm

Înălțime falcă h<sub>1</sub>: 7,9 mm

Înălțime inel h<sub>2</sub>: 10,9 mm

Ø inelului D: 33,3 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 270 Nm

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	17 mm
Lungime cheie L	233 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	7,9 mm
Ø inelului D	33,3 mm
Lățime falcă l	36,6 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	10,9 mm
Efort ridicat torsiune clichet	270 Nm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă