

NOVOFLEX-B Perie pentru interior Granulație SiC 180, Tip: 14



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 574495 14 |
| GTIN | 4013349529053 |
| Clasa articolului | 57L |

Descriere

Execuție:

Periere interioară autocentrabilă cu garnitură din **Sfere de carbură de siliciu**. Lungime totală 200 mm.

Aplicație:

Pentru **ajustarea muchiilor, prelucrarea de finisare a suprafețelor și lucrări de honuit**.

Produce **suprafețe șlefuite fin și uniform** cu un procent util mare din suprafața de contact.

Utilizare pe mașinile de găurit manuale și cu coloane. Turație recomandată 350 – 700 min⁻¹, timp de contact 20 – 40 secunde.

Notă:

A nu se folosi uscată, ci cu ulei de șlefuit, Cod 084205.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Lungime de lucru L ₃ | 60 mm |
| Recomandat pentru Ø găurii | 12,1 - 14 mm |
| Ø periei D ₁ | 15,5 mm |
| Ø cozii D ₅ | 3,6 mm |
| Serie | NOVOFLEX-B |
| Material garnitură | Carbură de siliciu |
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC |
| Granulație | 180 |
| Turație recomandată | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Tip produs | Perie de interior |

Accesorii

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri mineraleUV 80 Conținut 20 l

084205 20

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri mineraleUV 80 Conținut 5 l

084205 5

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri mineraleUV 80 Conținut 0,25 l

084205 0,25