

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-724, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094488 7
GTIN	10076490052857
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-724. Mănuși permeabile la aer pentru protecție împotriva tăierii cu noua țesătură dezvoltată INTERCEPT™ pentru confort ridicat la purtare și o mobilitate bună a degetelor.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Serie	HyFlex®
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12

Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Tehnologie de tricotat	13G
EN 388	4342B
Material de suport	INTERCEPT™
Strat de acoperire	PU
Material	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	gri / alb
Greutate	24,3 g
Lungime	208 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor