

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-937, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094486 11
GTIN	10076490449817
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-937. Mănuși ușoare cu o combinație foarte bună între protecția împotriva tăierii, impermeabilitatea la ulei și rezistența la uzură. Strat dublu de poliuretan și spumă de nitril pentru o prindere sigură. Cu **tehnologia de tricotat cu mărimea 18** și fibre de tehnologia diamantată Dyneema®.

Execuție text publicitar:

HyFlex® 11-937. Mănuși ușoare cu o combinație foarte bună între protecția împotriva tăieturilor, impermeabilitate la ulei și rezistență la uzură.

- **Strat dublu de poliuretan și spumă de nitril pentru o prindere sigură.**
- **Cu tehnologia de tricotat cu mărimea 18 și fibre tehnologice diamantate Dyneema®.**
- **Pentru utilizare la lucrări de precizie.**
- **Culoare: gri/negru**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	11
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	întăritură la articulația degetului mare
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Tehnologie de tricotat	18G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Material de suport	Dyneema®
Strat de acoperire	PU/Spumă de nitril
Material	Spumă de nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	gri / negru
Greutate	28 g
Lungime	212 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

