

## NOVOFLEX-B Perie pentru interior Granulație SiC120, Tip: 12



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 574490 12     |
| GTIN               | 4013349787132 |
| Clasa articolului  | 57L           |

### Descriere

#### Execuție:

Periere interioară autocentrabilă cu garnitură din **Sfere de carbură de siliciu**. Lungime totală 200 mm.

#### Aplicație:

Pentru **ajustarea muchiilor, prelucrarea de finisare a suprafețelor și lucrări de honuit**.

Produce **suprafețe șlefuite fin și uniform** cu un procent util mare din suprafața de contact.

Utilizare pe mașinile de găurit manuale și cu coloane. Turație recomandată 350 – 700 min<sup>-1</sup>, timp de contact 20 – 40 secunde.

#### Notă:

A nu se folosi uscată, ci cu ulei de șlefuit, Cod 084205.

### Descriere tehnică

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Lungime de lucru L <sub>3</sub>     | 60 mm                       |
| Ø periei D <sub>1</sub>             | 13 mm                       |
| Recomandat pentru Ø găurii          | 11,1 - 12 mm                |
| Ø cozii D <sub>s</sub>              | 3,6 mm                      |
| Serie                               | NOVOFLEX-B                  |
| Material garnitură                  | Carbură de siliciu          |
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC                         |
| Granulație                          | 120                         |
| Turație recomandată                 | 350 - 700 min <sup>-1</sup> |
| Tip produs                          | Perie de interior           |

---

## Accesorii

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri mineraleUV 80 Conținut 20 l

084205 20

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri mineraleUV 80 Conținut 5 l

084205 5

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri mineraleUV 80 Conținut 0,25 l

084205 0,25