



Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, mânere conductibile, KW, Lungimea totală: 140mm



Date comandă

Numărul de comandă	726655 140
GTIN	4003773081661
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap subțire, cu tășuri rectificat precis, fără mini teșitură. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arc de deschidere. **Recomandat pentru ESD.**

Material:

Din oțel inoxidabil (INOX).

Descriere tehnică

Lungimea totală	140 mm
Lungimea de tăiere	12,3 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1,2 mm
Lățimea capului	15,7 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la caracteristică electrostatică	0,2 - 2,1 mm EGB/ESD
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 54 HRC)
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	nu
Tip produs	Clește de tăiere