

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 9
GTIN	4045197160195
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 143 mm

Lățime falcă l: 19,3 mm

Înălțime falcă h₁: 5 mm

Înălțime inel h₂: 7,6 mm

Ø inelului D: 19 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 40 Nm

Descriere tehnică

Înălțime inel h ₂	7,6 mm
Lungime cheie L	143 mm
Deschiderea cheii	9 mm
Înălțime falcă h ₁	5 mm
Ø inelului D	19 mm
Efort ridicat torsiune clichet	40 Nm
Lățime falcă l	19,3 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă