

ejendals

Mănuși de protecție la frig Tegera® 296, Mărimea mănușilor: 7



Date comandă

Numărul de comandă	094822 7
GTIN	7392626062641
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 296. Mănuși căptușite de protecție termică, din piele brută netăbăcită de vită, cu **dosul palmei rezistent la vânt și apă. Modelul foarte lung** asigură o izolare termică ridicată și o senzație plăcută la purtare. Căptușeală pe interior din **material Thinsulate®**. Cu degete întărite.

Execuție text publicitar:

Tegera® 296. Mănuși căptușite de protecție termică, din piele brută netăbăcită de vită, cu **dosul palmei rezistent la vânt și apă. Modelul foarte lung** asigură o izolare termică ridicată și o senzație plăcută la purtare. Căptușeală pe interior din **material Thinsulate®**. Cu degete întărite.

Aplicație:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Utilizare text publicitar:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși de protecție împotriva frigului
Conținut	6
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Domeniu de utilizare	Allround
Standard	EN 511
Lungime	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Material de suport	Piele brută de vită
Strat de acoperire	Neopren
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Culoarea	alb / negru
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva frigului