

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-735, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094566 8
GTIN	10076490052987
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-735. Mănușile îmbină protecția ridicată împotriva tăieturilor cu o formă bună de potrivire și o flexibilitate ridicată. Palma are un strat din poliuretan rezistent la murdărie și cu siguranță la prindere, dosul palmei este permeabil la aer. Recomandate în special pentru montarea componentelor cu muchii ascuțite în mediu de lucru uscat sau puțin uleios.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	8
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Tehnologie de tricotat	10G
EN 388	4X43C
Material de suport	INTERCEPT™
Strat de acoperire	PU
Material	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	gri / alb
Greutate	28 g
Lungime	224 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor