

ejendals

Pereche de mănuși Tegera® 450, Mărimea mănușilor: 8



Date comandă

Numărul de comandă	094562 8
GTIN	7392626073333
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 450. Mănuși rezistente cu model de prindere din spumă de nitril pentru o prindere sigură a pieselor puțin uleioase cu risc ridicat de tăiere. Ideale pentru utilizare în **condiții dure de lucru** în mediu expus la murdărie. Tehnologie CRF pentru o sensibilitate foarte mare.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	8
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Conținut	12

Tehnologie de tricotat	13G
EN 388	4X44C
Material de suport	Nylon, fibră de sticlă
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru
Căldură de contact până la	100 °C
Lungime	220 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor