

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 10
GTIN	4045197160201
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 160 mm

Lățime falcă l: 22 mm

Înălțime falcă h₁: 5,2 mm

Înălțime inel h₂: 7,7 mm

Ø inelului D: 20,8 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 70 Nm

Descriere tehnică

Ø inelului D	20,8 mm
Efort ridicat torsiune clichet	70 Nm
Lungime cheie L	160 mm
Lățime falcă l	22 mm
Înălțime inel h ₂	7,7 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Înălțime falcă h ₁	5,2 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1	614850 1
---	----------