



Aparat de măsurare universal în cutie de lemn, Tip: SET



Date comandă

Numărul de comandă	428300 SET
GTIN	5051102226589
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Construcție tubulară ușoară, stabilă. Două elemente portante ale brațului de măsurare pentru prinderea diferitelor vârfuri de măsurare. Element fix portant al brațului de măsurare (fără canal de ghidare) deplasabil pe țevă pentru un reglaj aproximativ. Element portant mobil al brațului de măsurare pe ghidaj cu bile, de precizie, fără joc și fără frecare, ce asigură precizie maximă.

Forță de măsurare constantă datorită unui resort de presiune integrat. Pentru introducerea fără atingere în poziția de măsurare, brațul de măsurare mobil este retractabil. Domeniul de măsurare poate fi extins la alegere printr-un prelungitor opțional (max. 3000 mm). Utilizabil cu un ceas comparator sau cu un ceas comparator de precizie cu Ø cozii de 8 mm h6.

Aplicație:

Aparat universal de măsurare pentru măsurări comparative. Pentru măsurări exterioare și interioare pe diverse forme de piese și pentru măsurarea pragurilor și unghiurilor. Cu accesorii speciale pentru măsurarea marginilor de centrare, canelurilor, canalelor, formelor de coadă de rândunică, conurilor, dinților precum și filetelor interioare și exterioare.

Livrare:

Aparat de bază, cutie de lemn. Inclusiv cu brațe de măsurare Cod 428350 Ref. 50, 2 buc. vârfuri de măsurare Cod 428360 Ref. S, 2 buc. piulițe de prindere Cod 428358, 2 buc. opritoare de adâncime reglabile Cod 428354 Ref. A, ceas comparator digital cu afișaj cu scală, citire 0,001 mm, funcție min. / max., capac de protecție pentru ceasul comparator.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	20 mm
Domeniu de măsurare exterioară	0 - 220 mm

Domeniu de măsurare interioară	30 - 255 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	A3
Tip produs	Instrument universal de măsură

Servicii

Calibrare Subler universal Domeniu de măsurare maxim 600 mm	021400 600
---	------------

Accesorii

Piuliță de prindere pentru 428360, buc. Tip K	428358 K
Pereche de brațe de măsurare Cursă maximă 50 mm	428350 50
Vârf de măsurare pentru brațe de măsurare, buc. Tip S	428360 S
Prelungitor pentru 428300 Lungime 150 mm	428320 150
Prelungitor pentru 428300 Lungime 500 mm	428320 500