

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 19
GTIN	4045197160294
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.  
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 250 mm

Lățime falcă l: 40,3 mm

Înălțime falcă h<sub>1</sub>: 8,5 mm

Înălțime inel h<sub>2</sub>: 11,5 mm

Ø inelului D: 34,5 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 325 Nm

**Descriere tehnică**

Lungime cheie L	250 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	11,5 mm
Efort ridicat torsiune clichet	325 Nm
Ø inelului D	34,5 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	8,5 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Lățime falcă l	40,3 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

---

## Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 3	614850 3
---	----------