

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant, Deschiderea cheii: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614812 8
GTIN	4045197160362
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Înălțime falcă $h_1$	5 mm
Înălțime inel $h_2$	7 mm
Lățime falcă $l$	18 mm
Lungime cheie $L$	136 mm
Deschiderea cheii	8 mm
Ø inelului $D$	17,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

