

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 11
GTIN	4045197160218
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 168 mm

Lățime falcă l: 24 mm

Înălțime falcă h₁: 5,3 mm

Înălțime inel h₂: 8,3 mm

Ø inelului D: 22,5 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 80 Nm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	11 mm
Înălțime inel h ₂	8,3 mm
Ø inelului D	22,5 mm
Lățime falcă l	24 mm
Lungime cheie L	168 mm
Înălțime falcă h ₁	5,3 mm
Efort ridicat torsiune clichet	80 Nm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă