

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant, Deschiderea cheii: 18mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614812 18 |
| GTIN | 4045197160461 |
| Clasa articolului | 61B |

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Deschiderea cheii | 18 mm |
| Ø inelului D | 33,4 mm |
| Lungime cheie L | 239 mm |
| Înălțime falcă h ₁ | 8,1 mm |
| Lățime falcă l | 38,6 mm |
| Înălțime inel h ₂ | 11,2 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Număr de dinți | 72 |
| Unghi prindere | 5 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | cromat mat |
| Tip produs | Cheie reglabilă |

