

Garant
Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 18 mm

Date comandă

Numărul de comandă	614700 18
GTIN	4045197160034
Clasa articolului	61A

Descriere
Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. **Capăt inelar adânc cotit.**

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Lungime cheie L: 255 mm

Înălțime maximă cioc h₁: 8,5 mm

Înălțime maximă inel h_{2 max}: 12 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	18 mm
Înălțime maximă cioc h ₁	8,5 mm
Lungime cheie L	255 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	12 mm
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	Cromat cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă