

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant, Deschiderea cheii: 19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614812 19
GTIN	4045197160478
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime inel h_2	11,5 mm
Înălțime falcă h_1	8,5 mm
Lățime falcă l	40,3 mm
Ø inelului D	34,5 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Lungime cheie L	250 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 3

614850 3