

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant, Deschiderea cheii: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614812 9
GTIN	4045197160379
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	143 mm
Înălțime falcă h ₁	5 mm
Înălțime inel h ₂	7,6 mm
Lățime falcă l	19,3 mm
Ø inelului D	19 mm
Deschiderea cheii	9 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

