

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614816 15
GTIN	4045197198976
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime inel h_2	10 mm
Lățime falcă I	33,4 mm
Ø inelului D	28,9 mm
Înălțime falcă h_1	6,9 mm
Deschiderea cheii	15 mm
Lungime cheie L	118 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă