

## Set de burghie elicoidale HSS-E-PM Cod 114610 în cutie, TiAlN, Tip: 1-10



### Date comandă

Numărul de comandă	115465 1-10
GTIN	4045197890269
Clasa articolului	11B

### Descriere

#### Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

**Burghiu elicoidal HPC ultraperformant** pentru materiale înalt aliate și foarte rezistente.

Deosebit de stabil datorită **miezului întărit și profilului parabolic al canalului de așchii**. Vârf cu corectare a unghiului de așchiere. Rotire precisă pentru găuri exacte.

Cu geometrie la vârf de forma S.

### Descriere tehnică

Coadă tip	Coadă cilindrică
Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Increment	0,5 mm
Număr de burghie	19
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E PM

Standard	DIN 338
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Unghiul elicei	38 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
cu cutie	da
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	70 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	50 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	12 m/min	S
GG(G)	recomandat	50 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

## Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 6 mm	114610 6
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 1,5 mm	114610 1,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 4 mm	114610 4
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 4,5 mm	114610 4,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 9 mm	114610 9
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 7,5 mm	114610 7,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 2,5 mm	114610 2,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 5 mm	114610 5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 3,5 mm	114610 3,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 8 mm	114610 8
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 3 mm	114610 3
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 7 mm	114610 7
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 1 mm	114610 1
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 10 mm	114610 10
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 6,5 mm	114610 6,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 2 mm	114610 2
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 8,5 mm	114610 8,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 5,5 mm	114610 5,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 9,5 mm	114610 9,5
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-10	115470 1-10