

Set de burghie elicoidale HSS-E-PM Cod 114610 în cutie, TiAlN, Tip: 1-13



Date comandă

Numărul de comandă	115465 1-13
GTIN	4045197890276
Clasa articolului	11B

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Burghiu elicoidal HPC ultraperformant pentru materiale înalt aliate și foarte rezistente.

Deosebit de stabil datorită **miezului întărit și profilului parabolic al canalului de așchii**. Vârf cu corectare a unghiului de așchiere. Rotire precisă pentru găuri exacte.

Cu geometrie la vârf de forma S.

Descriere tehnică

Increment	0,5 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de burghie	25
Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E PM

Standard	DIN 338
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Unghiul elicei	38 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
cu cutie	da
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	70 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	12 m/min	S
GG(G)	recomandat	50 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 4 mm	114610 4
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 5 mm	114610 5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 2,5 mm	114610 2,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 8,5 mm	114610 8,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 11,5 mm	114610 11,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 3,5 mm	114610 3,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 12 mm	114610 12
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 6,5 mm	114610 6,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 7 mm	114610 7
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 1,5 mm	114610 1,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 13 mm	114610 13
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 11 mm	114610 11
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 3 mm	114610 3
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 7,5 mm	114610 7,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 5,5 mm	114610 5,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 12,5 mm	114610 12,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 6 mm	114610 6
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 9,5 mm	114610 9,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 8 mm	114610 8
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 10,5 mm	114610 10,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 2 mm	114610 2
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 4,5 mm	114610 4,5
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 10 mm	114610 10
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 1 mm	114610 1
Burghiu elicoidal HSS-E-PMHPC Ø DC h8 9 mm	114610 9
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-13	115470 1-13