

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 12
GTIN	4045197160225
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 174 mm

Lățime falcă l: 25,9 mm

Înălțime falcă h₁: 5,8 mm

Înălțime inel h₂: 8,7 mm

Ø inelului D: 23,7 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 90 Nm

Descriere tehnică

Ø inelului D	23,7 mm
Înălțime falcă h ₁	5,8 mm
Deschiderea cheii	12 mm
Înălțime inel h ₂	8,7 mm
Lățime falcă l	25,9 mm
Efort ridicat torsiune clichet	90 Nm
Lungime cheie L	174 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă