

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 46mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 46
GTIN	4045197511881
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.  
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 640 mm

Lățime falcă l: 96 mm

Înălțime falcă h<sub>1</sub>: 21 mm

Înălțime inel h<sub>2</sub>: 26,5 mm

Ø inelului D: 88 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 1500 Nm

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	46 mm
Ø inelului D	88 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	26,5 mm
Lățime falcă l	96 mm
Efort ridicat torsiune clichet	1500 Nm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	21 mm
Lungime cheie L	640 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă