

**Garant****Set de chei combinate, model lung, Număr de chei: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	614710 9
GTIN	4045197160140
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. **Capăt inelar adânc cotit.**

**Standard:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

**Livrare:**

Câte 1 cheie combinată Cod 614700 / 614200 / 614900: Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Notă:**

**AS-drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

**Descriere tehnică**

Număr de chei	9
Dimensiuni deschidere chei	metric

Tip produs

Cheie reglabilă

**Accesorii**

Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 17 mm	614700 17
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 18 mm	614700 18
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 16 mm	614700 16
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 19 mm	614700 19
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 22 mm	614700 22
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 21 mm	614700 21
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 10 mm	614700 10
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 13 mm	614700 13
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 24 mm	614700 24