

Garant**Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă cu cap pivotant, Număr de chei: 5**

Date comandă

Numărul de comandă	614814 5
GTIN	4045197160485
Clasa articolului	61B

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614812 în mărimile 8; 10; 13; 16; 17.

Notă:

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.

Descriere tehnică

Număr de chei	5
Deschiderea cheii	8 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Deschiderea cheii	13 mm

Deschiderea cheii	16 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Ambalaj	Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei	metric
Cu cap pivotant	da
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Husă pliabilă Număr de compartimente 5	614835 5
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 16 mm	614812 16
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 17 mm	614812 17
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 10 mm	614812 10
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 4	614850 4
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1	614850 1
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 13 mm	614812 13
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 8 mm	614812 8