

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614812 10
GTIN	4045197160386
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	10 mm
Înălțime inel h_2	7,7 mm
Lungime cheie L	160 mm
Înălțime falcă h_1	5,2 mm
Lățime falcă l	22 mm
Ø inelului D	20,8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1

614850 1