

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 13
GTIN	4045197160232
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Ø inelului D	25,5 mm
Înălțime falcă h ₁	6 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Efort ridicat torsiune clichet	115 Nm
Lățime falcă l	27,1 mm
Lungime cheie L	180 mm
Înălțime inel h ₂	9,3 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
---	----------