

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 24mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 24
GTIN	4045197160324
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.  
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Lungime cheie L	325 mm
Deschiderea cheii	24 mm
Ø inelului D	47,1 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	14,5 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	10,2 mm
Lățime falcă l	50,8 mm
Efort ridicat torsiune clichet	500 Nm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă