

Garant
Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 20 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614700 20 |
| GTIN | 4045197160058 |
| Clasa articolului | 61A |

Descriere
Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. **Capăt inelar adânc cotit.**

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Lungime cheie L: 280 mm

Înălțime maximă cioc h₁: 9 mm

Înălțime maximă inel h_{2 max}: 13,1 mm

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Înălțime maximă cioc h ₁ | 9 mm |
| Lungime cheie L | 280 mm |
| Deschiderea cheii | 20 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Înălțime maximă inel $h_{2\max}$ | 13,1 mm |
| Poziție inel | 15 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Suprafață | Cromat cu nichel |
| Tip produs | Cheie reglabilă |