

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 50
GTIN	4045197511898
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 640 mm

Lățime falcă l: 96 mm

Înălțime falcă h₁: 21 mm

Înălțime inel h₂: 26,5 mm

Ø inelului D: 88 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 1700 Nm

Descriere tehnică

Ø inelului D	88 mm
Lungime cheie L	640 mm
Efort ridicat torsiune clichet	1700 Nm
Lățime falcă l	96 mm
Deschiderea cheii	50 mm
Înălțime falcă h ₁	21 mm
Înălțime inel h ₂	26,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă