

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 27
GTIN	4045197286079
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 359 mm

Lățime falcă l: 55,2 mm

Înălțime falcă h₁: 12,5 mm

Înălțime inel h₂: 15 mm

Ø inelului D: 52 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 670 Nm

Descriere tehnică

Ø inelului D	52 mm
Lungime cheie L	359 mm
Efort ridicat torsiune clichet	670 Nm
Înălțime inel h ₂	15 mm
Înălțime falcă h ₁	12,5 mm
Deschiderea cheii	27 mm
Lățime falcă l	55,2 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă