

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614816 17
GTIN	4045197198990
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	17 mm
Ø inelului D	33,3 mm
Înălțime inel h ₂	10,9 mm
Lățime falcă l	36,6 mm
Înălțime falcă h ₁	7,9 mm
Lungime cheie L	126 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață

cromat mat

Tip produs

Cheie reglabilă