

Garant**Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă, Număr de chei: 4**

Date comandă

Numărul de comandă	614810 4
GTIN	4045197553607
Clasa articolului	61B

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Capăt de inel cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Conținut:

Câte 1 cheie Cod 614800 cu Ref. 10 - 13 - 17 - 19.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614800 în mărimile 10; 13; 17; 19.

Notă:

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.

Descriere tehnică

Număr de chei	4
Deschiderea cheii	10 mm
Deschiderea cheii	13 mm

Deschiderea cheii	17 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Ambalaj	Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei	metric
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Husă pliabilă Număr de compartimente 4	614835 4
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 13 mm	614800 13
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1	614850 1
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 10 mm	614800 10
Set de adaptoare pentru cheie inelară cu clichet Număr de piese 4	614852 4
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 17 mm	614800 17
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 19 mm	614800 19
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 3	614850 3