



## Șubler digital IP67, Domeniu de măsurare: 300mm



### Date comandă

Numărul de comandă	412733 300
GTIN	4059192058302
Clasa articolului	43A

### Descriere

#### Execuție:

Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, rezistent la apă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Fără tijă de adâncime.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

### Descriere tehnică

Standard	ISO 13385
Citire	0,0005 inch
Citire	0,01 mm
Lungimea ciocului	64 mm
Calibrarea	A1
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Citire comutabilă	mm / inch
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abateri de măsurare E MPE	±0,04 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

## Accesorii

Cutie din plastic Tip MS300	412470 MS300
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032