

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614800 30
GTIN	4045197286086
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Lungime cheie L: 425 mm

Lățime falcă l: 65 mm

Înălțime falcă h₁: 13,8 mm

Înălțime inel h₂: 17 mm

Ø inelului D: 60 mm

Efort ridicat torsiune clichet: 795 Nm

Descriere tehnică

Ø inelului D	60 mm
Înălțime falcă h ₁	13,8 mm
Lungime cheie L	425 mm
Lățime falcă l	65 mm
Deschiderea cheii	30 mm
Efort ridicat torsiune clichet	795 Nm
Înălțime inel h ₂	17 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad

Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă