

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614816 9
GTIN	4045197298201
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime falcă h_1	5 mm
Înălțime inel h_2	7,6 mm
Lungime cheie L	97 mm
Ø inelului D	19 mm
Lățime falcă l	19,3 mm
Deschiderea cheii	9 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă