

Garant**Perie cilindrică de șlefuit fin (Pâslă), Ø 100×100 mm, Tip: SOFT****Date comandă**

Numărul de comandă	568495 SOFT
GTIN	4045197890764
Clasa articolului	51M

Descriere**Execuție:**

Pâslă dispusă în evantai. Dimensiuni **Ø 100×100 mm**, Ø orificiului 19 mm, cu canal de pană multiplu.

Aplicație:

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută și adaptare la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate **suprafețe foarte fine cu luciu de oglindă**.

Notă:

Periile cilindrice de polizat abraziv trebuie utilizate în combinație **cu pastele de șlefuit și de lustruit** precum Cod 552250 / 555740.

Descriere tehnică

Suport de material abraziv	Pâslă
Grad de duritate	Moale
Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	100 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×100 mm

Ø găurii	19 mm
Turație recomandată	1900 min ⁻¹
Tip produs	Perie cilindrică de șlefuit fin

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Bare de pastă de lustruireUnipol® Culoarea BLUE	555740 BLUE
Bare de pastă de lustruireUnipol® Culoarea WHITE	555740 WHITE
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 280	552250 280
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 150	552250 150