

**Garant****Perie cilindrică de șlefuit fin (Pâslă), Ø 100×100 mm, Tip: MED****Date comandă**

Numărul de comandă	568495 MED
GTIN	4045197890757
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

**Pâslă** dispusă în evantai. Dimensiuni **Ø 100×100 mm**, Ø orificiului 19 mm, cu canal de pană multiplu.

**Aplicație:**

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută și adaptare la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate **suprafețe foarte fine cu luciu de oglindă**.

**Notă:**

Periile cilindrice de polizat abraziv trebuie utilizate în combinație **cu pastele de șlefuit și de lustruit** precum Cod 552250 / 555740.

**Descriere tehnică**

Suport de material abraziv	Pâslă
Grad de duritate	Mediu
Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	100 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×100 mm

Ø găurii	19 mm
Turație recomandată	1900 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Perie cilindrică de șlefuit fin

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

## Accesorii

Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 280	552250 280
Bare de pastă de lustruireUnipol® Culoarea WHITE	555740 WHITE
Bare de pastă de lustruireUnipol® Culoarea BLUE	555740 BLUE
Pastă de șlefuit SiC Granulație SiC-pastă de șlefuit 150	552250 150