

**Garant****Clește de sertizare de sistem, lungimea totală: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	729611 150
GTIN	4045197891013
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

GARANT Clește de sistem de sertizat cu capete interschimbabile care pot fi certificate

- **Sertizare precisă datorită cursei liniare**
- **Posibilități multiple de utilizare și costuri reduse datorită sistemului de schimbare rapidă fără scule**
- **Garantează rezultate de sertizare bune conform DIN, respectiv EN datorită capetelor interschimbabile ajustate din fabrică și a dispozitivului de blocare forțată integrat în unealta de bază**
- **Poziție permanent corectă a contactului în matrice de sertizare datorită poziționării contactului**
- **Ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile datorită formei de proiectare mică, ușor de mânuit.**

Cu suport cu schimbare rapidă (sistem de schimbare rapidă).

- **Corp robust din oțel cu pârghie pentru transmisie cu articulație.**
- **Dispozitiv de blocare integrat.**
- **Mod de lucru extrem de precis datorită <strong>cursei liniare.</strong>**

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	150 mm
Tip produs	Clește de sertizare

## Accesorii

Cap interschimbabil de sertizare Tip 16	729626 16
Cap interschimbabil de sertizare Tip 10	729626 10
Cap interschimbabil de sertizare Tip 2,5	729624 2,5
Cap interschimbabil de sertizare Tip 1,5	729624 1,5
Cap interschimbabil de sertizare Tip D	729624 D