

Garant**Foarfecă de cabluri cu acțiune compusă, Pentru Ø cablului: 54mm****Date comandă**

Numărul de comandă	731071 54
GTIN	4045197891211
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră și mecanism cu transmisie (utilizare cu o singură mână). Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu.

Tăișuri **GARANT** și componente funcționale importante călite suplimentar.

Aplicație:

Pentru secționarea curată a cablurilor din aluminiu sau cupru (și a lițelor) **nu este potrivit pentru cabluri fine**. A nu se utiliza pentru sârmă de oțel, aliaje dure de aluminiu, conductoare din cupru tras dur.

Material:

Cuțit din oțel special, brațe din tablă de oțel cu manșoane de prindere.

Notă:

Puterea de tăiere a conductoarelor unice este mai redusă cu cca. 30 %.

Descriere tehnică

Lungimea totală	310 mm
Pentru Ø cablu	54 mm
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la	480 mm ²
Mâner	Mânere ergonomice din plastic cu protecție anti-alunecare
Confirmare	mecanic, cu o singură mână, principiu cu clichet

Tip produs

Foarfecă

Accesorii

Lamă fixă foarfecă pentru cabluri Recomandat pentru Ø de
cablu 54 mm

731112 54

Lame pivotante foarfecă pentru cabluri Recomandat
pentru Ø de cablu 54 mm

731111 54