

**Garant****Foarfecă de cabluri cu acțiune compusă, Pentru Ø cablului: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	731071 32
GTIN	4045197891204
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră și mecanism cu transmisie (utilizare cu o singură mână). Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu.

Tăișuri **GARANT** și componente funcționale importante călitate suplimentar.

**Aplicație:**

Pentru secționarea curată a cablurilor din aluminiu sau cupru (și a lițelor) **nu este potrivit pentru cabluri fine**. A nu se utiliza pentru sârmă de oțel, aliaje dure de aluminiu, conductoare din cupru tras dur.

**Material:**

Cuțit din oțel special, brațe din tablă de oțel cu manșoane de prindere.

**Notă:**

Puterea de tăiere a conductoarelor unice este mai redusă cu cca. 30 %.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø cablu	32 mm
Lungimea totală	250 mm
Putere de tăiere a conductorului multiplu până la	240 mm <sup>2</sup>
Mâner	Mânere ergonomice din plastic cu protecție anti-alunecare
Confirmare	mecanic, cu o singură mână, principiu cu clichet

Tip produs

Foarfecă

## Accesorii

Lamă fixă foarfecă pentru cabluri Recomandat pentru Ø de  
cablu 32 mm

731112 32

Lame pivotante foarfecă pentru cabluri Recomandat  
pentru Ø de cablu 32 mm

731111 32