


3M**Disc de șlefuire cu scai (A) Hookit 255P Perforație 15x, Ø 150 mm, Granulație: 400****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 567565 400 |
| GTIN | 4046719192007 |
| Clasa articolului | 53M |

Descriere**Execuție:**

Discuri de șlefuire cu scai cu **suport de hârtie**. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică șarjarea timpurie. Partea din spate este acoperită cu materiale de tip scai (arici).

Disc de șlefuire cu scai **Hookit 255P** cu pulverizare deschisă. Corindon (A) pe bază de hârtie C. Ideal pentru materiale cu o înclinare mare la înfundare.

Aplicație:

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri abrazive cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). **Produs Allround** universal pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină pe toate suprafețele metalice și din plastic, sistemele de lăcuire și toate tipurile de lemn.

Viteză periferică maximă: 40 m/s

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------|
| Granulație | 400 |
| Ø discurilor | 150 mm |
| Denumirea producătorului | Hookit 255P |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Material abraziv | Granulație abrazivă din corindon (A) |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Conținut de fier, sulf și clor | < 0,1 % |
| Caracteristici nume produs | Ø 150 mm |
| Număr de orificii de aspirare | 15 |
| Viteză periferică maximă | 40 m/s |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Disc-suport din PU Ø exterior 150 mm | 567885 150 |
| Disc suport din PU cu găuri multiple Suport 5/16 inch și M8 Ø exterior 150 mm | 567887 150 |
| Disc suport din PU cu găuri multiple Suport 5/16 inch și M8 Ø exterior 147 mm | 567990 147 |